

**Современный переходник для инфузии смолы****ОПИСАНИЕ**

Многоразовый переходник обеспечивает надёжное подсоединение канала смолы через вакуумный мешок в процессах вакуумной инфузии. Переходник ARC58 устанавливается на спиральной трубке канала смолы, а также может использоваться с Airtech каналом смолы Omega. Трубка подачи смолы просто вставляется в основание переходника и герметизируется при помощи герметизирующей ленты. Герметизация обеих частей переходника достигается завинчиванием уплотняющего кольца, которое обеспечивает герметичность конструкции за счёт силиконовой прокладки. Точный дизайн предотвращает загрязнения смолой. Так как переходник сделан из алюминия, он устойчив к высоким температурам процессов и потенциальных экзотермических реакций.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Тип материала	Алюминий
Тип материала прокладки	Силиконовая резина
Максимальная рабочая температура	205 °C
Диаметр главной пластины	50 мм

**РАЗМЕРЫ**

Ссылка продукта	Трубчатое соединение	Подсоединения спиральной трубки
ARC58	1/2 дюйма	1/2 дюйма

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Для предотвращения высыхания связующего и продления службы переходника рекомендуется защищать продукт подходящим разделителем.