

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Угле- и стеклоткани для оснастки

Ткани для стандартных и инфузионных процессов при изготовлении оснастки

Наименование продукта	Вид пряжи	Тип плетения	Вес	Толщина	Размер рулона
TMGC 6000	3К Углеволокно	Полотняное	198 г/м <sup>2</sup>	0,30 мм	122 см x 91,4 м
TMGC 6002T	3К Углеволокно	2x2 саржа	198 г/м <sup>2</sup>	0,30 мм	122 см x 91,4 м
TMGC 6001	6К Углеволокно	2x2 саржа	340 г/м <sup>2</sup>	0,64 мм	122 см x 91,4 м
TMGC 6003	12К Углеволокно	2x2 саржа	644 г/м <sup>2</sup>	0,89 мм	122 см x 91,4 м
TMFC 7500	Стекловолокно	Полотняное	325 г/м <sup>2</sup>	0,28 мм	97 см x 114,3 м
TMFC 7544	Стекловолокно	2 конца, полотняное	617 г/м <sup>2</sup>	0,51 мм	97 см x 114,3 м

## ■ ПРИМЕЧАНИЯ

- > Ткани с другим удельным весом доступны по спецзаказу.
- > Необходимо заказать установленный минимум.

Обновление : 2010-05-06

Раздел : Материалы для вакуумной инфузии