

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**LTC-F5500****Лёгкий стекло-эпоксидный препрег для оснастки Toolmaster®****ОПИСАНИЕ**

LTC-F5500 - лёгкий препрег, который используется совместно с тяжёлым препрегом LTC-F5600 для изготовления форм с начальным отверждением при низкой температуре. Он обладает высокотемпературными возможностями после термообработки.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Тип волокна	Стекловолокно
Тип плетения	7500
Вес	325 г/м <sup>2</sup>
Содержание связующего по весу	45 +/- 3 %
Номинальная толщина застывшего слоя	0,28 мм
Летучие составляющие	0,4 %
Усадка	0,08 %
Плотность после отвердения	1,85 г/см <sup>3</sup>
Сервисная температура	180 °C
Коэф. термического расширения	$12,6 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Модуль упругости	21 гПа (22 °C) / 19 гПа (177 °C)
Модуль изгиба	25 гПа (22 °C) / 20 гПа (177 °C)
Прочность при сжатии	372 МПа (22 °C) / 228 МПа (177 °C)
Срок хранения	18 Месяцев при -17 °C 6 Месяцев при +5 °C 5-7 дней при Для использования при комнатной температуре

**РАЗМЕРЫ**

Ширина	Длина	Минимальное количество заказа
48,3 см	0,61 м	25 кусков (7,43 м <sup>2</sup> )

**ПРИМЕНЕНИЕ**Цикл отверждения:

Рекомендуется применять давление минимум 1,7 Бар при использовании поверхностного слоя TMSFR 51000 или 5,5 Бар, если поверхностный слой не используется. Поддерживайте полный вакуум на протяжении всего отверждения.

> Нагрейте от комнатной температуры до 49 °C, нагревая на 1-3 °C в минуту, и поддерживайте температуру в течение 2 часов.

> Нагрейте до 60 °C, нагревая на 1-3 °C в минуту.

> Поддерживайте температуру 60 °C +5/-0 и течение 12 часов.

> Охладите до 48 °C, прежде чем снять вакуум.

Термообработка:

> Нагрейте от комнатной температуры до 92 °C и поддерживайте температуру в течение 1 часа.

> Нагрейте до 120 °C и поддерживайте температуру в течение 2 часов.

> Нагрейте до 147 °C и поддерживайте температуру в течение 1 часа.

> Нагрейте до 177 °C и поддерживайте температуру в течение 1 часа.

> Нагрейте до 196 °C и поддерживайте температуру в течение 2 часов.

> Охладите до 48 °C со скоростью 1-3 °C в минуту перед извлечением.

Не используйте растворители на поверхности формы до термообработки.

Обновление : 2010-01-21

Раздел : **Материалы для оснастки Toolmaster®**